

seca 403 und seca 402

Rollwagen als mobile
Aufstellfläche für seca
Säuglingswaagen

neu



seca 402

seca 403

- Individuell angepasste Vertiefungen in der Oberfläche ermöglichen einen rutschfesten Stand der seca Säuglingswaagen.*
- Optimale Arbeitshöhe von 80 cm sorgt für ergonomisches Arbeiten.
- Integrierte Schublade und Einlegeboden bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Verstauen – damit Sie alles sofort verfügbar haben (seca 403).
- Optional erhältliche Papierrollenhalterung macht die Arbeit noch hygienischer (seca 402).

seca[®]

Präzision für die Gesundheit

seca 403 und seca 402:

Die perfekte Ergänzung für seca Säuglingswaagen.

Die Rollwagen seca 403 und seca 402 sind die ideale Ergänzung für die seca Säuglingswaagen.* Sie wurden speziell für den sicheren und hygienischen Einsatz im Klinik- und Praxisalltag entwickelt. Passgenaue Vertiefungen in der Oberfläche, die der Platzierung der Waagenfüße entsprechen, sichern die Waage jederzeit gegen Verrutschen. Zusätzlich wird das sichere Wiegen durch zwei praktische Feststellbremsen ermöglicht. Und mit dem Griff am Rollwagen kann die Säuglingswaage schnell dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht wird.



Einfach, ergonomisch und hygienisch arbeiten.

Der mobile und sichere Einsatz von Säuglingswaagen ist eine wichtige Voraussetzung in der Pädiatrie. Daher lassen sich jetzt die seca Säuglingswaagen* auf die speziell entwickelten seca Rollwagen passgenau stellen, um einen sicheren Arbeitsablauf zu unterstützen. Dabei ist die Arbeitshöhe von 80 cm für eine ergonomische Arbeitsweise optimiert. Hygienisches Arbeiten wird noch einfacher, denn die Oberfläche ist spaltlos und sehr leicht zu reinigen.

Die optionale Papierrollenvorrichtung der seca 402 macht das Arbeiten noch leichter und hygienischer.



Der seca 403 bietet praktische Ablagemöglichkeiten.

In der ausgebauten Variante besitzt der seca Rollwagen zusätzlich praktische Ablagemöglichkeiten, um Anwendermaterialien und Unterlagen stets griffbereit zu halten. Dazu gehört neben einem Einlegeboden auch eine integrierte Schublade.



Die angepassten Vertiefungen gewährleisten den sicheren Stand der seca Säuglingswaage.



Die vier Wandabweiserrollen schließen einen Kraftnebenschluss aus.

Überall sicher messen und wiegen – mit dem seca 402.

In der Basisausführung bietet der seca Rollwagen ebenfalls alle Vorteile des sicheren, mobilen und hygienischen Arbeitens mit seca Säuglingswaagen. Optional ist eine praktische und leicht montierbare Papierrollenhalterung erhältlich.

seca 403 und seca 402

Technische Daten

seca 403:

- Maße (BxHxT): 715 x 800 x 435 mm
- Gewicht: 27,5 kg
- Maximale Belastung: 45 kg
- 4 Wandabweiserrollen
- 2 Feststellbremsen
- Integrierte Schublade und Einlegeboden

seca 402:

- Maße (BxHxT): 715 x 800 x 435 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- Maximale Belastung: 45 kg
- 4 Wandabweiserrollen
- 2 Feststellbremsen
- Optional: Papierrollenhalterung

* Beide Modelle bieten eine angepasste Oberfläche für folgende Waagenmodelle: seca 757, seca 717, seca 376, seca 336 und seca 384.